



Intelligent Door Solutions

Novoform GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Vigtige dokumenter Garage-ledhejseport iso70 med RC2 udstyr

Novoform GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoform)
E-Mail: vertrieb@novoform.com
Internet: www.novoform.com

Læs og opbevar venligst!

Garage-ledhejseport iso70 Premium Plus med indbrudshæmning RC2

Du har modtaget en Novoform kvalitets-ledhejseport med indbrudshæmmende modstandsklasse **RC2** i henhold til **DIN/TS 18194:2020-07**.

Med denne skrivelse modtager du den tilhørende mærkeetiket, der efter montage skal anbringes direkte og sikkert ved siden af typeskiltet på portbladet. Pas på, at etiketten ikke ubevidst fjernes eller gøres ulæselig på grund af eksterne påvirkninger eller rengøring.

Vær venligst opmærksom på, at modstandsklasse **RC 2** i henhold til **DIN/TS 18194** kun kan opnås, når de følgende bestemmelser overholdes:

- Garageport-drevet **Novomatic 563 S** eller **Novomatic Speed (N-573S)** er blevet monteret (ingen NovoPort)
- Portbladets flade (MMB x MMH) udgør maks. **12 m²**
- Topsektionen er udført uden specialhøjdesnit (ikke mulig: MMH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- De medleverede **støttevinkler** er monteret foruden på karmene til venstre og højre i overensstemmelse med brugervejledningen
- Der findes ingen andre huller på portbladet, som f.eks.:
Vinduesvarianter, nødoplåsning, portafålsning inkl. lås og greb og udluftningsgitter
- Montering med termorammesæt kun mulig fra version 2 (siden 09/2022)
- Byggeobjektets muråbning skal svare til portens modulmål. Porten skal passe præcist og må på grund af montagesituationen ikke have noget angrebspunkt. (maks. muråbningsmål) = MM (modulmål) + 10 mm hele vejen rundt = MMB [modulmålbredde] +20) x (MMH [modulmålhøjde]+10)
- **Kun montage bag åbningen og fastgørelse via karmfronthuller** → forstærket vinkelkarm, blænder og specialanker kan ikke anvendes
- Ingen anvendelse af nøglekontakter

Afvielser fra bestemmelserne ovenfor har et **bortfald af RC2**-egenskaben til følge.

I tilfælde af afvielser må klæbemærket ikke anbringes på portbladet.

Montage i overensstemmelse med bestemmelserne skal dokumenteres med en bekræftelse fra en autoriseret fagkyndig, der skal opbevares sammen med denne skrivelse og montage- og brugervejledningen.

I tilfælde af yderligere spørgsmål bedes du henvende dig til din Novoform-forhandler.

Dit Novoform-team

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoform GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann, Vorsitzender;
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Hülsmann